



Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, Tip: M18FDD2-2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070211 M18FDD2-2
GTIN	
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z **nadzorom posameznih celic** in **prikazom napolnjenosti**. Robustno **kovinsko ohišje gonila** za dolgo življenjsko dobo. **Kovinska hitrovpeljna vrtalna glava FIXTEC** z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

Prednosti:

Kovinska hitrovpeljna vrtalna glava FIXTEC.

Obseg dobave:

Različica **brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev**. Vklj. s transportnim kovčkom.

Tehnični opis

Pakiranje	Sistemeski kovček (HD=Heavy Duty)
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2000 min ⁻¹
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca	M18FDD2-0X
Maksimalni vrtilni moment v trdo	135 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 550 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	1,8 kg
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	89 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18 V, 2 stopnji, FIXTEC
USP2	brez akumulatorske baterije, v transportnem kovčku, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Kotni nastavek za vijačenje Tip OSD2	073920 OSD2
Kotni nastavek za vijačenje Tip WB1	073920 WB1
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18