



## Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: M18FPD2-2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070111 M18FPD2-2
GTIN	4058546222086
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
  - Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  - Kovinska hitrovpenjalna vrtna glava FIXTEC z blokado vretena.
  - Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  - LED osvetlitev delovnega območja.
  - Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
  - Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.
- Motor Powerstate brez ščetk, brez vzdrževanja.**

#### Prednosti:

Motor POWERSTATE™ brez ščetk.

#### Obseg dobave:

Osnovna izvedba – brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. S transportnim kovčku, vklj. z zaponko za pas.

#### Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073814 in 073840 naprej.

Ustrezni modul za sledenje Bluetooth najdete v spletni trgovini.

Ustrezno osnovno garnituro najdete pod art. 073839.

Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Oznaka proizvajalca: M18 FPD2

Izvedba motorja: FUEL™

Maksimalni vrtilni moment: 135 Nm

Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji: 0 - 550 min<sup>-1</sup>

Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji: 2000 min<sup>-1</sup>

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave: 1,5 - 13 mm

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2000 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	89 mm
Masa	2,1 kg
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	16 mm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Oznaka proizvajalca	M18FPD-202X
Izvedba motorja	FUEL™
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtnja	1,33 m/s <sup>2</sup>
Maksimalni vrtilni moment	135 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtnjem	13,2 m/s <sup>2</sup>
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Zid

Vrsta izdelka

Udarni vrtni vijačniki

---

**Pribor**Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja, napetost  
akumulatorja MB18 V

073827 MB18

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC

073840 M1218FC

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C

073840 M1218C