

Garant**Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 15°, KW, Celotna dolžina: 130mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725490 130
GTIN	4062406130626
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.

Glava zakrivljena 15°.

Uporaba:

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (**ni za kovino**).

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	130 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	polirane
Glava	zakrivljene 15°

Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da
za umetne mase	da
nastavljivi omejljni vijak	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče