



## Akumulatorski spajkalnik, Oznaka proizvajalca: M12SI201C



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Akumulatorski spajkalnik za temperaturno območje do 400 °C in grelna moč 90 W.

- **Doseže temperaturo uporabe v samo 20–30 sekundah.**
- **Z utrditvijo glave v 3 položajih – 0°, 45°, 90°.**
- **Možnost zamenjave spajkalnih konic brez uporabe orodja.**
- **Dvobarvna LED-osvetlitev: Če utripa zelena luč, se naprava segreva; če sveti zelena luč, je naprava pripravljena za uporabo; če sveti rdeča luč, je naprava izklopljena, vendar je spajkalna konica še vedno vroča.**
- **Temperaturni nadzor za konstantno temperaturo med uporabo.**
- **LED-osvetlitev delovnega območja.**
- **100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov Milwaukee® M12.**

#### Obseg dobave:

Vključno z 1 li-ionskim akumulatorjem 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Ustrezni akumulator nadete pod art. 073814, vel. MB12.

### Tehnični opis

Čas segrevanja	30 s
Oznaka proizvajalca	M12SI-201C
Zmogljivost segrevanja	90 W
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Napetost akumulatorja	12 V

Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Spajkalnik

## Pribor

Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
---	-------------