

**Garant**

**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava 3°, HSK-A 63 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307533 6
GTIN	4045197727626
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Izredno ozka izvedba (3°-kontura).
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.
- Možnost uporabe reducirnih puš.

**Prednosti:**

- Temperaturno obstojno zaradi popolnoma zaprtega sistema (nobenih lotanih tlačnih komor).
- Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
- Prenos velikih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.

**Uporaba:**

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.

**Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.**

Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Obseg dobave:**

Vključno s 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Reducirne puše art. 302135 – 302165.

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing$ D	50 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	12 mm
Previsna dolžina A	120 mm
L <sub>2</sub>	73 mm
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	6 mm
$\varnothing$ D <sub>3</sub>	20,4 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvirtina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava