

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z delovno ploščo iz Eluplana, temno siva na kolesih s ploščo iz naravne trde kamnine, Velikosti: 1500**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431310 1500
GTIN	4062406288105
Razred artikla	41W

Opis**Izvedba:**

Premično delovno mesto s ploščo iz trde kamnine za mobilno uporabo. Merilna in kontrolna plošča iz izbrane naravne trde kamnine, točnost 0. Fino diamantno lepna za kontrolo. Brez napak, homogena struktura. Odporna proti ukrivljanju in zvijanju. Absolutno odporna proti rji in kislinam, majhna toplotna prevodnost. **Vklj. s pušo z navojem M8 iz nerjavnega jekla. Delovna plošča iz temnega Eluplana debeline 50 mm;** 2 mm debela obloga iz umetne mase s površino, odporno proti obrabi in udarcem. Obloga je antistatična in v veliki meri odporna proti blagim kislinam in lugom. Žilava trda površina je posebej primerna za občutljive dele. Robovi so na vseh straneh oblepljeni s trakom iz umetne mase ABS. **Vozni nožni deli** iz 4-kotne cevi, po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Zadnje stene in odlagalna polica iz jeklene pločevine.

Obseg dobave:

Vklj. s ploščo iz trde kamnine, točnost 0, 630 x 400 mm, puša z navojem M8. Kompletno zmontirana.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašnata barva. Nosilec za ploščo iz trde kamnine antraciten RAL 7016, predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

Napotek:

Pribor najdete v katalogu delavniškega pohištva, zvezek 3.

Tehnični opis

Debelina delovne plošče	50 mm
Dolžina plošče iz trde kamnine	630 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Serijska	vario
maksimalna nosilnost transportne enote	400 kg
Masa	158 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Ravnost	0,007 mm
Višina	850 mm
Širina plošče iz trde kamnine	400 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza