



Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: 71150764



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z **motorjem brez ščetk in 6-stopenjskim nastavljanjem vrtilnega momenta**. Robustni, popolnoma kovinski udarni menjalnik in ergonomsko roko vanje zahvaljujoč mehki podlogi.

- **1/4-colski neposredni vijačni nastavki HEX.**
- **Maksimalni vrtilni moment 210 Nm.**
- **Izvedba Select Versionz vmesnikom MultiVolt uporabna pri vseh li-ionskih akumulatorjih FEIN (12–18 V).**

Prednosti:

Elektronska nastavitve vrtilnega momenta v 6 stopnjah.

Obseg dobave:

Brez akumulatorske baterije in polnilnika, vključno z L-BOXX. **Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev**, s transportnim kovčkom.

Napotek:

Ustrezne akumulatorske baterije, polnilnike in začetne komplete najdete pod št. 073851–073866.

Tehnični opis

Pakiranje	Transportni kovček
Maksimalni vrtilni moment	210 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvajalca	ASCD 18-200 W4
Profil vpenjala za orodje	HEX
Število udarcev	0 - 3000 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Napetost akumulatorja	12 V
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	1 kg
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE12 V	073835 FE12
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE12 V	073837 FE12