

Mahr**Garnitura univerzalnih pomičnih meril i-wi IP 67, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415552 200
GTIN	4059192057305
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Univerzalno digitalno pomično merilo za različne notranje in zunanje merjenje (zarez, utori, navoji, itd.). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Digitalno pomično merilo z vgrajenim, brezžičnim podatkovnim vmesnikom i-wi.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Pomično merilo, mostiček za merjenje globine art. 415556, nastavitvena šablona art. 415557, priprava za merilno silo art. 415558, 6 parov merilnih nastavkov za notranje in zunanje meritve, vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912

Tehnični opis

Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Dolžina konic	48 mm
Odčitavanje	0,01 mm

Točnost	0,03 mm
Merilno območje	0 - 200 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Kalibriranje	C8
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje merilnega mostička Tip B	023360 B
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Nastavitvena šablona za notranje merjenje 50 mm Tip 50	415557 50
Mostiček za merjenje globine 75×7 mm Tip 75X7	415556 75X7
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priprava za merilno silo Tip M	415558 M