

**Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus, Premer: 152mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	589790 152
GTIN	3165140950176
Razred artikla	54B

**Opis****Izvedba:**

**HSS-bimetalna** žaga za luknje z izredno odpornostjo in dolgo življenjsko dobo. **Progressivno ozobljenje** zagotavlja hiter rez in idealno odstranjevanje odrezkov. Sistem **Power Change Plus** omogoča hitro zamenjavo žage za luknje brez uporabe orodja. Maksimalna globina rezanja za vse velikosti **44 mm**.

**Uporaba:**

Za uporabo na stacionarnih in ročno vodenih strojih. Primerno za rezanje vseh vrst materialov, npr. jekla, aluminija, plemenitega jekla in lesa.

**Priporočilo:**

Kakovost reza je odvisna od pravega števila vrtljajev in temperature. Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejše napredovanje pri delu.

**Tehnični opis**

priporočeno število vrtljajev v jeklo	60 min <sup>-1</sup>
priporočeno število vrtljajev v INOX	30 min <sup>-1</sup>
Premer	152 mm
priporočeno število vrtljajev v aluminij	85 min <sup>-1</sup>
Serijska	Power Change Plus

Zob na colo	4-5
Primerno za materiale	Jeklo
Primerno za materiale	Aluminij
Primerno za materiale	Plemenito jeklo
Primerno za materiale	Les
maksimalna globina reza	44 mm
Vrsta izdelka	Žage za luknje