

Mitutoyo

Digitalna absolutna merilna ura s formulo za računanje, Merilno območje: 12,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Večfunkcijska merilna ura z absolutnim kapacitivnim merilom. Merilna vrednost ostane ohranjena tudi po izklopu. **Z vgrajeno formulo za izračun.**

Opisno besedilo na sliki:

Podatkovni izhod

Vklop/izklop

Prednastavitev

Tolerančne ocene/funkcija Mode

Funkcija zadržanja merjene vrednosti

Preklop Zero/ABS

Funkcija:

ABS / INC, PRESET, nastavitev ničle, ocenitev tolerance. Funkcija zadržanja merjene vrednosti, funkcija MIN / MAKS. IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Uporaba:

Uporaba z različnimi merilnimi mostički.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Napotek:

$Ax + B + Cx - 1$ (x = merilni hod) Obstaja možnost uporabe izbirnih koeficientov.

Tehnični opis

Ø ohišja	61 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Debelina ohišja	39 mm
Kalibriranje	C1
Merilno območje	12,5 mm
Merilna sila	≤ 1,5 N
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,003 mm
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Magnetna zadnja stena za merilno uro za Ø ohišja 58 mm	434836 58
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Merilni mostiček maksimalni Ø obdelovanca 400 mm	425700 400
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Merilni mostiček maksimalni Ø obdelovanca 150 mm	425700 150
Merilni mostiček maksimalni Ø obdelovanca 200 mm	425700 200