

**Garant****Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 20 mm, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302155 10     |
| GTIN                  | 4045197732682 |
| Razred artikla        | 31G           |

**Opis****Izvedba:**

Z zarezami za hladilni kanal.

**Uporaba:**

- Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka  $\pm 5 \mu\text{m}$  (natančnost sistema pri  $3 \times D$ ).
- Natančnost krožnega teka  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

**Primerno za:**

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s Ø vpenjanja 20 mm.

**Tehnični opis**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>       | 10 mm           |
| Ø D                              | 20 mm           |
| Značilnost blagovnega imena      | Ø 20 mm         |
| Natančnost krožnega teka sistema | 5 $\mu\text{m}$ |
| Vrsta izdelka                    | Reducirna puša  |

