

NOVUS[®]**Električni žebjalnik, Oznaka proizvajalca: J105EADHG**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

Za uporabo prijazni in ergonomični profesionalni žebjalniki za precizno pribijanje sponk iz fine ali ploščate žice ter žebeljev.

- **Sistem polnjenja na spodnji strani za hitro in neproblematično polnjenje.**
- **Distančni nastavek za vzporedno pribijanje sponk.**
- **Nastavljanje sile pribijanja.**
- **Patentirana varnostna zapora.**
- **Za dober dostop tudi na ozkih mestih.**
- **Odprtina za nadzor napolnjenosti.**

Univerzalni električni žebjalnik (230 V/16 A) z elektronsko regulacijo sile pribijanja. Dolžina kabla 3m.

Tehnični opis

Masa	1,2 kg
Primerni tip sponk	E, A, D, H, G
Oznaka proizvajalca	J-105
Največja globina pribijanja sponk	16 mm

Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Žebjalniki

Pribor

Garnitura sponk iz ploščate žice1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 14 mm	078418 14
Garnitura sponk iz fine žice5000-delne Največja globina pribijanja sponk 14 mm	078417 14
Garnitura sponk iz fine žice5000-delne Največja globina pribijanja sponk 10 mm	078417 10
Garnitura sponk iz fine žice5000-delne Največja globina pribijanja sponk 8 mm	078417 8
Garnitura sponk iz ploščate žice1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 10 mm	078420 10
Garnitura sponk iz fine žice5000-delne Največja globina pribijanja sponk 6 mm	078417 6
Garnitura sponk iz ploščate žice1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 10 mm	078418 10
Garnitura sponk iz ploščate žice1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 14 mm	078420 14
Garnitura žičnikov1000-delna oz. 2600-delna Največja globina pribijanja sponk 16 mm	078419 16
Garnitura sponk iz ploščate žice1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 6 mm	078418 6
Garnitura sponk iz ploščate žice1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 8 mm	078420 8
Garnitura sponk iz ploščate žice1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 6 mm	078420 6
Garnitura žičnikov1000-delna oz. 2600-delna Največja globina pribijanja sponk 14 mm	078419 14
Garnitura sponk iz ploščate žice1200-delna oz. 600-delna Največja globina pribijanja sponk 8 mm	078418 8