

**Mahr****Digitalni mikrometer z zamenljivimi merilnim nastavki i-wi, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Mikrometri z **nevrtečim** vretenom in hitro **zamenljivimi merilnimi nastavki**. Zaradi **koraka vretena 5 mm na obrat** je čas nastavljanja krajši. **Številke velikosti 10 mm** na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. Uporabnik lahko s pomočjo udobnega prikaza toleranc z dodatnimi opozorilnimi mejnimi vrednostmi prepozna, ali je in kako je obdelovanec v tolerancah.

REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

6 parov zamenljivih merilnih nastavkov s:

- **planimi merilnimi površinami  $\varnothing$  6,5 mm,**
- **krožnikastimi merilnimi površinami  $\varnothing$  11,3 mm,**
- **zmanjšanimi merilnimi površinami  $\varnothing$  2 mm,**
- **izbočenimi merilnimi površinami  $\varnothing$  7 mm,**

- rezili 0,75 × 7 mm,
- stožcem 60° Ø 0,5–5,5 mm.

**Dodatni pribor:**

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

**Tehnični opis**

Korak vretena	5 mm
Število vključenih baterij	1
Odčitavanje	0,001 mm
Ø vretena	6,5 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Točnost	4 µm
Odčitavanje	0,00005 col
Merilno območje	0 - 25 mm
Število merilnih nastavkov	6
Kalibriranje	B1
Višina številc LCD prikazovalnika	10 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

**Storitve**

022010 100

DAkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere  
maksimalno merilno območje 100 mm

Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere  
maksimalno merilno območje 25 mm

022000 25

## Pribor

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK

498912 STICK