

**Mahr****Digitalni mikrometer za merjenje utorov i-wi, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421695 25-50
GTIN	4059192058890
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Inovativen mikrometer s **številkami velikosti 10 mm** na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Lakiran jekleni lok s toplotno izolacijo. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. Uporabnik lahko s pomočjo udobnega **prikaza toleranc z dodatnimi opozorilnimi mejnimi vrednostmi** prepozna, ali je in kako je obdelovanec v tolerancah. Nevrtče vreteno. **QUICK DRIVE** s **korakom vretena 5 mm** na obrat.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25–50.

**Dodatni pribor:**

Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

**Tehnični opis**

Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	4 µm
Odčitavanje	0,00005 col
Število vključenih baterij	1
Kalibriranje	B2

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Višina števil LCD prikazovalnika	10 mm
Korak vretena	5 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vrsta izdelka	mikrometra

## Storitve

KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkKS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100