

Garant**Regalna lestev, na kolesih, Število stopnic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	935800 7
GTIN	4062406134211
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Lestev s stopnicami, na kolesih, za montažo na regale. Ko lestev ni v uporabi, jo lahko prislonite na regal, s čimer prihranite prostor. Stopnice in stranicice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Vključno z vpenjalom Easyfix. 2 samozaporni kolesi z zavorami, Ø 80 mm. Podvozje z mirnim tekom na zgornjem koncu.

Lakiranje:

Stranicice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Vsaka lestev je **posebna izvedba.**

Vedno je treba **podati največjo navpično višino obešanja.**

Dolžina lestve: 1,85 m

Delovna višina pribl.: 3 m

maksimalna navpična višina obešanja do: 2,11 m

za višino regala: 2000 mm

spodnja zunanja širina: 0,6 m

Prevesna dolžina: 0,85 m

Tehnični opis

maksimalna navpična višina obešanja do	2,11 m
Število stopnic	7
spodnja zunanja širina	0,6 m
Masa	8,9 kg
Dolžina lestve	1,85 m
Višina vrtalne stopnje	235 mm
Prevesna dolžina	0,85 m
Višina prečk	25 mm
Delovna višina pribl.	3 m
Širina nosilne prečke	73 mm
za višino regala	2000 mm
Vrsta izdelka	Regalna lestve

Pribor

Obloga stopalne površine GripStep primerno za velikost lestve 7	935820 7
Držalo z omejlilnim nastavkom Tip L	935812 L
Držalo z omejlilnim nastavkom Tip R	935812 R
Vmesno držalo za aluminijasto cev Tip 1	935811 1
Aluminijasta cev, eloksirana, dolžina 3000 mm Tip 1	935810 1