



## Kompaktni tračni brusni stroj GKS, Tip: 790502004



### Podatki za naročanje

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 077608 790502004 |
| GTIN                  | 4014586888279    |
| Razred artikla        | 03H              |

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiv kompaktni tračni brusilnik za obdelavo kovin.

- **Največja varnost pri delu zaradi kontroliranega iskrenja.**
- **Zelo ekonomična nabava z optimalnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.**
- **Možnost takojšnje uporabe. Sestavljanje in montaža nista potrebna.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 brusnim trakom 75×2000mm (K 36 R).

#### Napotek:

Za brusne trakove glejte art. 558310.

Oznaka proizvajalca: GKS 75

Omrežna napetost: 400 V

Poraba moči: 1500 W

Maksimalno število vrtljajev: 3000 min<sup>-1</sup>

Širina traku: 75 mm

Dolžina traku: 2000 mm

### Tehnični opis

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Masa                         | 45 kg                  |
| Oznaka proizvajalca          | GKS 75                 |
| Poraba moči                  | 1500 W                 |
| Omrežna napetost             | 400 V                  |
| Dolžina traku                | 2000 mm                |
| Maksimalno število vrtljajev | 3000 min <sup>-1</sup> |
| Napajanje                    | Omrežno napajanje      |
| Širina traku                 | 75 mm                  |
| Vrsta izdelka                | Tračni brusilniki      |