

**Garant****Stranske ščipalne klešče za elektronike, SFW, Celotna dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726670 125
GTIN	4062406133689
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Precizno izdelano z ozko obliko. Rezili induktivno kaljeni (62–64 HRC). Nebleščeča površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna, zamenljiva vzmet za enostavno uporabo. **Dvokomponentna prevleka ročajev** iz prevodnega materiala. **Primerno za ESD.**

**Material:**

Jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju, za zelo natančne tolerance.

**Tehnični opis**

Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 1,5 mm
Širina glave	10 mm
Dolžina rezila	10 mm
celotna dolžina	125 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	zelo fino posnetje rezalnih robov
Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (62–64 HRC)

Material	Specialno orodno jeklo, obdelano na CNC stroju
Površina	nesvetleče peskani
Značilnost blagovnega imena	SFW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče