

**Garant****Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 12X210mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789040 12X210 |
| GTIN                  | 4062406135751 |
| Razred artikla        | 71C           |

**Opis****Izvedba:**

Glava svedra s kvadratnim presekom. **Geometrija svedra 4×90°** s posebej razvitimi **rezili enakomerne višine** in trdnimi grebeni zagotavlja natančno vrtanje lukenj za profesionalno sidranje in pritrjevanje s zidnimi vložki. Telo svedra s 4 spiralami zagotavlja prijetno in umirjeno vrtanje z manj vibracijami ter optimalno vodenje v izvrtini. **Polkrožna oblika zaščite armiranja:** preprečuje zatikanje pri armiranju in podaljša življenjsko dobo. Robustna **enodelna** HM-ploščica s 4 rezili, ki je kot celota vgrajena v vrtalnem jedru. Občutno zmanjšana nevarnost zloma.

**Prednosti:**

- **Kratki začetki spiral zagotavljajo hitro odvajanje prahu iz izvrtine.**
- **Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.**
- **Zasnova 4 × 4 omogoča precizen krožni tek ter zmanjša obrabo in izgube zaradi trenja.**

**Uporaba:**

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtanja.

**Tehnični opis**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| celotna dolžina                     | 210 mm          |
| Ø                                   | 12 mm           |
| Dolžina spirale                     | 160 mm          |
| Rezalni material                    | HM              |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje  |
| Držalo                              | SDS Plus        |
| Vrsta izdelka                       | Sveder za kamen |

