

**Garant****Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 5X110mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789040 5X110
GTIN	4062406135379
Razred artikla	71C

**Opis****Izvedba:**

Glava svedra s kvadratnim presekom. **Geometrija svedra 4×90°** s posebej razvitimi **rezili enakomerne višine** in trdnimi grebeni zagotavlja natančno vrtanje lukenj za profesionalno sidranje in pritrjevanje s zidnimi vložki. Telo svedra s 4 spiralami zagotavlja prijetno in umirjeno vrtanje z manj vibracijami ter optimalno vodenje v izvrtini. **Polkrožna oblika zaščite armiranja:** preprečuje zatikanje pri armiranju in podaljša življenjsko dobo. Robustna **enodelna** HM-ploščica s 4 rezili, ki je kot celota vgrajena v vrtalnem jedru. Občutno zmanjšana nevarnost zloma.

**Prednosti:**

- **Kratki začetki spiral zagotavljajo hitro odvajanje prahu iz izvrtine.**
- **Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.**
- **Zasnova 4 × 4 omogoča precizen krožni tek ter zmanjša obrabo in izgube zaradi trenja.**

**Uporaba:**

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtanja.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	110 mm
Dolžina spirale	50 mm
Ø	5 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

