

Garant**Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 16X450mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789040 16X450 |
| GTIN | 4062406135829 |
| Razred artikla | 71C |

Opis**Izvedba:**

Glava svedra s kvadratnim presekom. **Geometrija svedra 4×90°** s posebej razvitimi **rezili enakomerne višine** in trdnimi grebeni zagotavlja natančno vrtanje lukenj za profesionalno sidranje in pritrjevanje s zidnimi vložki. Telo svedra s 4 spiralami zagotavlja prijetno in umirjeno vrtanje z manj vibracijami ter optimalno vodenje v izvrtini. **Polkrožna oblika zaščite armiranja:** preprečuje zatikanje pri armiranju in podaljša življenjsko dobo. Robustna **enodelna** HM-ploščica s 4 rezili, ki je kot celota vgrajena v vrtalnem jedru. Občutno zmanjšana nevarnost zloma.

Prednosti:

- **Kratki začetki spiral zagotavljajo hitro odvajanje prahu iz izvrtine.**
- **Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.**
- **Zasnova 4 × 4 omogoča precizen krožni tek ter zmanjša obrabo in izgube zaradi trenja.**

Uporaba:

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtanja.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dolžina spirale | 400 mm |
| celotna dolžina | 450 mm |
| Ø | 16 mm |
| Rezalni material | HM |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje |
| Držalo | SDS Plus |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |

