

Garant**Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 32X450mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789040 32X450
GTIN	4062406135881
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Glava svedra s kvadratnim presekom. **Geometrija svedra 4×90°** s posebej razvitimi **rezili enakomerne višine** in trdnimi grebeni zagotavlja natančno vrtanje lukenj za profesionalno sidranje in pritrjevanje s zidnimi vložki. Telo svedra s 4 spiralami zagotavlja prijetno in umirjeno vrtanje z manj vibracijami ter optimalno vodenje v izvrtini. **Polkrožna** oblika **zaščite armiranja**: preprečuje zatikanje pri armiranju in podaljša življenjsko dobo. **3-delna**, robustna HM-ploščica z ojačano centrirno konico. Robustna pomožna rezila podpirajo pomikanje naprej in tako omogočajo trajno zmogljivost in konstantno natančnost.

Prednosti:

- **Kratki začetki spiral zagotavljajo hitro odvajanje prahu iz izvrtine.**
- **Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.**
- **Zasnova 4 × 4 omogoča precizen krožni tek ter zmanjša obrabo in izgube zaradi trenja.**

Uporaba:

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtanja.

Tehnični opis

Dolžina spirale	400 mm
Ø	32 mm
celotna dolžina	450 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus

Vrsta izdelka

Sveder za kamen