

Garant GRIDLINE

Stenska omara z drsnimi vrati brez okna, Širina v G: 80**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	943905 80
GTIN	4062406136192
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm. Zadnja stena z luknjami $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm za namestitev kavljcev in držal Easyfix. Dvokomponentni ročaj Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Po želji tudi z zaprto zadnjo steno. Napeljava kabla na zgornji strani omare. S srednjo steno. Primerne police art. 943914 vel. 40.

Obseg dobave:

Omara vključno s polico in pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, **prašnata barva.**

Napotek:

Za različne stene so lahko potrebni različni pritrdilni materiali. Pred pričetkom namestitve se mora kupec prepričati o potrebnem pritrdilnem materialu. Posamične police najdete pod art. 943914.

Tehnični opis

ComfortClose	ne
Globina	400 mm
Uporabna širina	1950 mm
Število polic	2
Uporabna višina	463 mm
Širina	2000 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina	325 mm
Višina	600 mm
Masa	66 kg
Globina v G	16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	65 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	250 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Stenske omare

Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Dodatna polica za stenske omare za širino omare/prekata v G 40	943914 40
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21