



Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, Evropska velikost čevlja: 42



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	092667 42
GTIN	4044348591369
Razred artikla	09C

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji s tehnologijo VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.

- **Vrhni material iz izjemno lahkih in gladkih mikrovlagen.**
- **Zračna funkcijska podloga.**
- **Protipožarni podplat iz pravega usnja.**
- **Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).**

Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS SST s temperaturno obstojnim (do pribl. 220 °C) ter **posebno nedrsečim podplatom Perbunan (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Podplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siv.**

Nizki in visoki delovni čevlji s tekstilno zaščito pred predrtjem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napotek:

Široka izvedba XB pod art. 092668.

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razred zaščite: S3

Material zaščitne kapice: Aluminij

Varnost proti prerezanju: Tekstil

Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200 °C

Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Tehnični opis

Varnost proti prerezanju	Tekstil
Izolacija proti mrazu	do -20 °C
Material zaščitne kapice	Aluminij
Razred zaščite	S3
Evropska velikost čevlja	42
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata)	Več kot 200 °C
Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Spol	moški
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Zaščitni visoki delovni čevlji