

Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×20G, Prednja višina/tip predala: 125/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950320 125/3
GTIN	4062406152710
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

**Primerno za:**

Predali 20×20G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951520: 2 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 3 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 4 × vel. 125

**Tehnični opis**

Višina	100 mm
za predale z uporabno širino v G	20
Uporabna površina predalov v G	Držalo za struženje
za predale z uporabno širino	500 mm
za predale z uporabno globino	500 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predale z uporabno globino v G	20

Masa	1,232 kg
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 125 mm	951781 125
Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951520 125
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951570 125
Vtične pregradne ploščice, širina 4G za predal s prednjo višino 125 mm	951741 125