

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 26×20G, Prednja višina/tip predala: 75/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950370 75/1
GTIN	4062406152840
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 26×20G.

Primerno za:

Predali 26×20G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951520: 4 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 11 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 2 × vel. 75

Tehnični opis

za predal s prednjo višino	75 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
za predale z uporabno globino v G	20
za predale z uporabno širino	650 mm
za predale z uporabno širino v G	26
za predale z uporabno globino	500 mm
Višina	50 mm

Masa	0,937 kg
Značilnost blagovnega imena	26x20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 5G za predal s prednjo višino 75 mm	951751 75
Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 75 mm	951520 75
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 75 mm	951570 75
Vtične pregradne ploščice, širina 6G za predal s prednjo višino 75 mm	951761 75