


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 26×20G, Prednja višina/tip predala: 100/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950370 100/2
GTIN	4062406152871
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 26×20G.

**Primerno za:**

Predali 26×20G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 100

Pregradne letve art. 951520: 3 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 8 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 2 × vel. 100

**Tehnični opis**

Višina	75 mm
za predale z uporabno globino v G	20
za predal s prednjo višino	100 mm
za predale z uporabno širino v G	26
Uporabna površina predalov v G	26×20
za predale z uporabno globino	500 mm
za predale z uporabno širino	650 mm

Masa	1,236 kg
Značilnost blagovnega imena	26x20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 100 mm	951781 100
Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 100 mm	951520 100
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 100 mm	951570 100
Vtične pregradne ploščice, širina 6G za predal s prednjo višino 100 mm	951761 100