


Garant GRIDLINE

Garnitura kotanjastih vložkov, 20×24G, Prednja višina/tip predala: 50/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950460 50/2
GTIN	4062406153120
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 20×24G.

Primerno za:

Predali 20×24G.

Vsebina:

Kotanje 1K, višina 25 mm, art. 951415: 9 × vel. 6×8/3; 3 × vel. 2×8/1

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 3 × vel. B

Tehnični opis

za predale z uporabno širino v G	20
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm

Uporabna površina predalov v G	20×24
za predale z uporabno globino v G	24
Višina kotanje	25 mm
Material	Umetna masa
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Globina	600 mm
Globina v G	24
Širina	500 mm
Širina v G	20
Višina	25 mm
Masa	1,218 kg
Značilnost blagovnega imena	20×24G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

Pribor

Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X8/1	951415 2X8/1
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip B	951275 B
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/3	951415 6X8/3