

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×24G, Prednja višina/tip predala: 75/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950470 75/1
GTIN	4062406153144
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 20×24G.

Primerno za:

Predali 20×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951530: 4 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 10 × vel. 75

Tehnični opis

Višina	50 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
za predale z uporabno globino v G	24
za predale z uporabno širino v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×24
za predal s prednjo višino	75 mm

Masa	0,718 kg
Značilnost blagovnega imena	20x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 4G za predal s prednjo višino 75 mm	951741 75
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951580 75
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951530 75