

Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×24G, Prednja višina/tip predala: 125/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950470 125/1
GTIN	4062406153229
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 20×24G.

**Primerno za:**

Predali 20×24G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951530: 4 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 10 × vel. 125

**Tehnični opis**

Uporabna površina predalov v G	20×24
Višina	100 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno globino v G	24
za predale z uporabno širino v G	20

Masa	1,84 kg
Značilnost blagovnega imena	20x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

---

## Pribor

Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951530 125
Vtične pregradne ploščice,širina 4G za predal s prednjo višino 125 mm	951741 125
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951580 125