


Garant GRIDLINE

Garnitura kotanjastih vložkov, 26×24G, Prednja višina/tip predala: 50/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950510 50/1
GTIN	4062406153311
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

Primerno za:

Predali 26×24G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 16 × vel. 6×6/4, 4 × vel. 2×6/1

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 7 × vel. C

Tehnični opis

za predale z uporabno širino	650 mm
Višina kotanje	25 mm
Material	Umetna masa
za predale z uporabno širino v G	26
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm

za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno globino v G	24
Uporabna površina predalov v G	26×24
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Širina v G	26
Širina	650 mm
Globina v G	24
Višina	25 mm
Globina	600 mm
Masa	1,813 kg
Značilnost blagovnega imena	26×24G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

Pribor

Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/4	951415 6X6/4
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip C	951275 C
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X6/1	951415 2X6/1