

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 26×24G, Prednja višina/tip predala: 100/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950520 100/1
GTIN	4062406153366
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

Primerno za:

Predali 26×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 100

Pregradne letve art. 951530: 5 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 20 × vel. 100

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 4 × vel. 100

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	26×24
za predale z uporabno širino v G	26
za predale z uporabno globino v G	24
za predale z uporabno globino	600 mm
Višina	75 mm
za predale z uporabno širino	650 mm
za predal s prednjo višino	100 mm

Masa	2,146 kg
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951580 100
Vtične pregradne ploščice,širina 4G za predal s prednjo višino 100 mm	951741 100
Vtične pregradne ploščice,širina 6G za predal s prednjo višino 100 mm	951761 100
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951530 100