

Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 26×24G, Prednja višina/tip predala: 75/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950520 75/1
GTIN	4062406153335
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.

Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

**Primerno za:**

Predali 26×24G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951530: 5 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 20 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 4 × vel. 75

**Tehnični opis**

Višina	50 mm
za predale z uporabno globino	600 mm
za predal s prednjo višino	75 mm
za predale z uporabno širino	650 mm
za predale z uporabno širino v G	26
Uporabna površina predalov v G	26×24
za predale z uporabno globino v G	24

Masa	1,058 kg
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951580 75
Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951530 75
Vtične pregradne ploščice,širina 4G za predal s prednjo višino 75 mm	951741 75
Vtične pregradne ploščice,širina 6G za predal s prednjo višino 75 mm	951761 75