


Garant GRIDLINE

Garnitura kotanjastih vložkov, 36×24G, Prednja višina/tip predala: 50/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950560 50/1
GTIN	4062406153519
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

Primerno za:

Predali 36×24G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 24 × vel. 6×6/4

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 10 × vel. C

Tehnični opis

za predale z uporabno širino v G	36
Višina kotanje	25 mm
za predale z uporabno širino	900 mm
Material	Umetna masa
Uporabna površina predalov v G	36×24
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm

za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
za predale z uporabno globino v G	24
za predale z uporabno globino	600 mm
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Višina	25 mm
Globina v G	24
Globina	600 mm
Širina v G	36
Širina	900 mm
Masa	2,51 kg
Značilnost blagovnega imena	36×24G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

Pribor

Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/4	951415 6X6/4
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip C	951275 C