


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 36×24G, Prednja višina/tip predala: 125/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950570 125/2
GTIN	4062406153625
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.

Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

**Primerno za:**

Predali 36×24G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951530: 5 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 12 × vel. 125

**Tehnični opis**

Uporabna površina predalov v G	36×24
za predal s prednjo višino	125 mm
Višina	100 mm
za predale z uporabno širino	900 mm
za predale z uporabno širino v G	36
za predale z uporabno globino	600 mm
za predale z uporabno globino v G	24

Masa	2,372 kg
Značilnost blagovnega imena	36x24G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

## Pribor

Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951530 125
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951580 125
Vtične pregradne ploščice, širina 6G za predal s prednjo višino 125 mm	951761 125