


Garant GRIDLINE

**Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 46×24G, Prednja višina/tip predala: 125/3****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 950620 125/3  |
| GTIN                  | 4062406153762 |
| Razred artikla        | 9GB           |

**Opis****Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 46×24G.

**Primerno za:**

Predali 46×24G.

**Vsebina:**

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 125

Pregradne letve art. 951530: 3 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 10G art. 951801: 2 × vel. 125

Vtična pregradna ploščica 12G art. 951821: 3 × vel. 125

**Tehnični opis**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| za predale z uporabno globino     | 600 mm  |
| za predale z uporabno globino v G | 24      |
| za predale z uporabno širino      | 1150 mm |
| Uporabna površina predalov v G    | 46×24   |
| za predal s prednjo višino        | 125 mm  |
| Višina                            | 100 mm  |
| za predale z uporabno širino v G  | 46      |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Masa                        | 1,74 kg                  |
| Značilnost blagovnega imena | 46x24G                   |
| Vrsta izdelka               | Predelna stena za predal |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Vtične pregradne ploščice, širina 12G za predal s prednjo višino 125 mm                  | 951821 125 |
| Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm | 951580 125 |
| Vtične pregradne ploščice, širina 10G za predal s prednjo višino 125 mm                  | 951801 125 |
| Pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 125 mm                             | 951530 125 |