



Kotni brusilnik Akumulatorska, Tip: 71200162



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077106 71200162
GTIN	
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Prašno odporen in zmogljiv akumulatorski kotni brusilnik 18 V Ah za učinkovito rezanje, brušenje in posnemanje zarobka pri montaži.

- **EC-motor brez ščetk, brez vzdrževanja, z inovativnimi hladilnimi rebri za optimalno segrevanje vklj. s temperaturnim nadzorom.**
- **Maksimalni napredek pri delu z li-ionskimi akumulatorji FEIN HighPower. Zmogljive akumulatorske celice s trajno visokim tokom in 75 odstotkov večjim tokom.**
- **Zelo miren tek in delovanje brez vibracij zaradi posebej uležajenega, od ohišja ločenega motorja in 4 dodatnih blažilnikov vibracij.**
- **Obsežna zaščita uporabnika: mehki zagon, zaščita pred ponovnim zagonom, elektronska zaščita pred preobremenitvijo, zavora.**
- **Prašno zaščiten, ločena elektronika motorja v predelu ročaja.**
- **Tehnologija FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.**

Prednosti:

- **Najdaljša življenjska doba z novo generacijo motorjev brez ščetk FEIN PowerDrive.**
- **Zaščita motorja pred agresivnim keramičnim in mineralnim prahom zaradi popolnoma zaprtega ohišja motorja.**
- **Izredno primerno za vse vrste uporabe. Optimalno število vrtljajev, prilagojeno na številna brusna sredstva in materiale z brezstopenjsko, elektronsko izbiro vrtljajev.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vključno z zaščitnim pokrovom, hitrovpenjalno matico brez uporabe orodja, antivibracijskim ročajem, ključem, transportnim kovčkom.

Napotek:

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073832 naprej. Priporoča se akumulator 5,2 Ah.

Tehnični opis

Masa	2,7 kg
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalni Ø plošče	115 mm
Oznaka proizvajalca	CCG 18-115 BL SELECT
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s ²
Napetost akumulatorja	18 V
Območje števila vrtljajev	2500 - 8500 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Največja globina rezanja	25 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Akumulatorska
Serija	Sistem X-LOCK
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki