

## Garnitura merilnega orodja, Število orodij: 7



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	952078 7
GTIN	2050002004085
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952078: 1 kos  
Pomično merilo HOLEX art. 410200, vel. 150: 1 kos  
Kotnik z naslonom HOLEX art. 452600, vel. 150 × 100: 1 kos  
Zarisovalna igla iz karbidne trdine HOLEX art. 458800 vel. HM: 1 kos  
Jekleni meter HOLEX art. 461805, vel. 300: 1 kos  
Tračni meter GARANT art. 462201, vel. 2,5: 1 kos  
Zložljivi meter iz umetne mase WIHA, 2 m, art. 466200, vel. 2: 1 kos  
Vodna tehtnica HOLEX art. 467436 vel. 400: 1 kos

### Tehnični opis

Število orodij	7
Globina v G	20
Širina	200 mm
Masa	1,197 kg
Globina	500 mm
Širina v G	8

Izvedba	Z merilnim orodjem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952078	952001 952078
Pomično merilo Nonij 1/20 Merilno območje 150 mm	410200 150
Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine Tip	458800
Vodna tehtnica iz aluminijaz magnetom Dolžina 400 mm	467436 400
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m	462201 2,5
Kotnik z naslonom točnost 2 Dolžina krakov 150X100 mm	452600 150X100
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 2 m	466200 2
Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat, z merilom na zadnji strani Celotna dolžina 300 mm	461805 300