



Akumulatorske vbodne žage, Tip: M18FBJ5-5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robustne in univerzalno uporabne vbodne žage s kovinskim ohišjem gonila in zaščito pred preobremenitvijo. Stikalo za vklop/izklop, primerno za uporabo z obema rokama, omogoča uporabo v številnih različnih položajih.

Sistem hitrega vpenjanja FIXTEC za zamenjavo listov žage v nekaj sekundah brez uporabe orodja. **Vklopni nihalni hod** za optimalno zmogljivost in odvajanje odrezkov pri majhni obrabi lista žage.

Vbodna žaga, motor POWERSTATE™ za visoko kakovost rezov. Stikalo za 6 nastavitve hitrosti z mehkim zagonom. LED osvetlitev delovnega območja.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitno ploščico.

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, 1 žaginim listom, adapterjem za odsesavanje prahu, protiprašno zaščito, drsnikom iz umetne mase in kovčkom HD.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073808–073840.

Liste za vbodne žage najdete pod art. 5888400 – 5888551.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	6,3 m/s ²
Oznaka proizvajalca	M18FBJS-502X
Zamenjava orodja brez uporabe orodja	Da, sistem FIXTEC
Nastavitev zajere	da
Maksimalna debelina žaganja v les	100 mm
Masa	2,8 kg
Maksimalna debelina žaganja v jeklo	10 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Izvedba	Palična oblika
Posebnosti	Univerzalna uporaba
Število hodov	800 - 3500 min ⁻¹
Nihalni hod	5-kratno
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB3	073808 MHB3
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AHM	588400 T118AHM
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB8	073810 MHB8
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip akumulatorja M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55

Osnovna garnitura akumulatorjev High Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Osnovna garnitura akumulatorjev High Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118A	588400 T118A
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T127D	588400 T127D
Li-ionski akumulator High Output™ Tip akumulatorja MHB12	073811 MHB12
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318A	588400 T318A
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118B	588400 T118B
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AF	588400 T118AF
Li-ionski akumulator High Output™ Tip akumulatorja MHB55	073809 MHB55
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318B	588400 T318B
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18