



Rezkar za velika podajanja MFH mini, cilindrično držalo, Ø D / število rezil Z: 25/4Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221950 25/4L
GTIN	4960664741441
Razred artikla	250

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
Prevesna dolžina L_1	100 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	180 mm
Ø D_3	18 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Število rezil Z	4
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezila D_c	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	43 mm
Kot rampe α_{maks}	1,05 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	16,3 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------