

Garant

Garnitura mehkih brusnih gobic, 20-delna mehka, 120×98×5 mm, Zrnatost: 60

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557490 60
GTIN	4062406156008
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Mehka brusna gobica s penasto strukturo, ki **razporedi pritisk pri brušenju**. Prevleka s korundom (A).

Prevleka na 2 straneh.

Manjši vnos tujkov na površino obdelovanca z vezivom brez topil.

Prednosti:

- **Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.**
- **Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.**
- **Brusna površina se le malo zamaže, pralne.**

Uporaba:

Fino brušenje kontur, robov in težko dostopnih mest, npr. pri pripravi na lakiranje ali pri čiščenju. Za mokro in suho brušenje.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	srednja
Zrnatost	60

Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Širina	98 mm
Višina	5 mm
Dolžina	120 mm
Značilnost blagovnega imena	120×98×5 mm
Vrsta izdelka	Brusna gobica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

