



Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, $\varnothing D$ / število rezil Z: 20/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Razred artikla	250

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L_{celotna}	30 mm
\varnothing rezila D_c	20 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Vpenjalni navoj M	M10
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	11,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	33 mm
Kot rampe α_{maks}	1,52 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje

Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------