

## Garnitura za montažo, Število orodij: 8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954847 8
GTIN	2050002004429
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954847: 1 kos  
Polokrogle klešče GARANT, zakrivljene, art. 713440, vel. 160: 1 kos  
Pinceta HOLEX, koničasta, art. 727520, vel. N: 1 kos  
Pinceta HOLEX, zakrivljena, art. 727600, vel. N: 1 kos  
Montažne vpenjalne klešče HOLEX art. 727950, vel. 200: 1 kos  
Garnitura konic PB SWISS TOOLS, 5-delna art. 727990, vel. 5: 1 kos

### Tehnični opis

Globina	250 mm
Širina	200 mm
Globina v G	10
Število orodij	8
Širina v G	8

Izvedba	Z garnituro orodja
Masa	0,462 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Pinceta, koničasta, 125 mm, oblika AA Material N	727520 N
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954847	952001 954847
Montažne klešče z zatikom Celotna dolžina 200 mm	727950 200
Pinceta z vitko konico, zakrivljena, 150 mm, oblika 22b Material N	727600 N
Garnitura konic, 5 delna, v torbici Število orodij 5	727990 5
Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	713440 160