

**LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221976 S
GTIN	4960664741656
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna ploščica s 4 rezalnimi robi. Konveksna izvedba rezalnih robov zagotavlja mehko prodiranje rezalnega roba v material.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 1 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	S
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOGU 030310 ER-GM
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,6 mm
Radij rezila	1 mm
Zvrst	CA6535
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,2 - 0,8 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Inconel	primerno	30 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		