



Garniture klešč, Število orodij: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955170 3
GTIN	4062406158156
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955170: 1 kos
Kombinirane klešče HOLEX art. 703000 vel. 160: 1 kos
Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713600, vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725250, vel. 160: 1 kos
Za globino police za orodje: 115 mm
Širina: 383 mm
Globina: 115 mm

Tehnični opis

Globina	115 mm
Širina	383 mm
Število orodij	3
Izvedba	S kleščami
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Za globino police za orodje	115 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955170	952001 955170
Stranske ščipalne klešče, svetle Celotna dolžina 160 mm	725250 160
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle Celotna dolžina 160 mm	703000 160
Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle Celotna dolžina 200 mm	713600 200