



Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/4 col, Tip: 1/4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	632385 1/4
GTIN	
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

celotna dolžina: 119 mm

Število zob: 72

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
celotna dolžina	119 mm
Število zob	72
Delovni kot	5 stopinj
Površina	kromirani

