

**CNMG 120408, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza  $a_p$ : 1 - 3,5 mmPodajanje  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 430 m/min**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PS
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 430 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 3,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,15 - 0,35 mm/v

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje