

**CNMG 120404, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250102 CA515
GTIN	4960664675265
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	PQ
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 480 m/min
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje