

**CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250213 CA515  |
| GTIN                  | 4960664675456 |
| Razred artikla        | 25E           |

**Opis**

CNMG 120408 Wiper CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: WQ

Globina reza  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 430 m/min

**Tehnični opis**

|   |                  |
|---|------------------|
| Globina reza $a_p$                      | 1 - 3,5 mm       |
| Radij rezila                            | 0,8 mm           |
| Glavna uporaba                          | P                |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 70 - 430 m/min   |
| Podajanje $f$                           | 0,15 - 0,35 mm/v |
| Lomilec odrezkov                        | WQ               |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen      |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Zvrst                               | CA515                                   |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava                 |
| Rezalni material                    | Karbidna trdina                         |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | CNMG 120408                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 4                                       |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |