

**CNMM 160612, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250497 CA515
GTIN	4960664675692
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Lomilec odrezkov	PX
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 430 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje