

**DNMG 150612, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250798 CA515 |
| GTIN | 4960664676668 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DNMG 150612 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,15 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 435 m/min**Tehnični opis**

| | |
|---|-----------------|
| Glavna uporaba | P |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Podajanje f | 0,15 - 0,6 mm/v |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 70 - 435 m/min |
| Lomilec odrezkov | PS |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Globina reza a_p | 1 - 4 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zvrst | CA515 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150612 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |